



製品名	ホシザキ消毒保管庫
形名	HSB-4SB
電源	単相 100V 50/60Hz 容量1.4kVA(14A)
電流	運転電流 12.4/12.5A
消費電力	定格消費電力 1.3/1.3kW
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
食器カゴ寸法	幅360×奥行390×高さ200mm(推奨寸法:オプション)
カゴ収納数	4カゴ(1列4段)
外形寸法	幅540×奥行550×高さ1600(~1610)mm
内形寸法	幅390×奥行470×高さ1060mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板)
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、片側開き(片面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動閉閉式排気ダンパ付) ファンモータ 100W、ヒータ1.2kW
放熱量	370W
排水口	G1 (排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50~100℃調節可能
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5~180min調節可能
遅延運転時間制御	0~600min調節可能
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付) アース線
過昇防止保護	サーモスタット(手動復帰)
脚	樹脂製90~100mm調整可能
棚	パイプ棚4ヶ、棚受16ヶ
製品質量	80kg(梱包時 88kg)
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅610×奥行710×高さ1660mm
付属品	転倒防止金具一式
オプション	食器カゴ
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

\*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について  
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
3. 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。
4. 製品コード: H051-D021

# ホシザキ消毒保管庫 HSB-4SB

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2018.04.03 改訂日	作成日	2017.04.21	図番	D20323
				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。